


# Osnovni ventil LFR-D-7-MIDI-A

Broj dela: 546464

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Midi                                                                           |
| Serijska                                                                 | D                                                                              |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                           |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                              |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                          |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                             |
| Dizajn                                                                   | Regulacija filtera sa manometrom                                               |
| Maks. količina kondenzata                                                | 1.45 fl oz (US)                                                                |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                        |
| Indikator pritiska                                                       | G1/4 pripremljeno                                                              |
| Radni pritisak                                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                            |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.5 bar...7 bar                                                                |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 3 psi                                                                          |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 330 cfm                                                                        |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                                                 | 14 °F...140 °F                                                                 |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi      |
| Temperatura medija                                                       | 41 °F...140 °F                                                                 |
| Temperatura okruženja                                                    | 41 °F...140 °F                                                                 |
| Težina proizvoda                                                         | 31.5 oz                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                                     |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                                       |

| Karakteristika    | Vrednost |
|-------------------|----------|
| Materijal omotača | PC       |