

Osnovni ventil LF-D-5M-MAXI-U

Broj dela: 546466

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Stepen odvajanja kondenzata	75 %
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	581 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	14 °F...140 °F
Temperatura okruženja	14 °F...140 °F
Težina proizvoda	46.9 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC