

## Priključna baza PBL-1-D-MAXI-L

Broj dela: 546509

**FESTO**



### Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | Maxi                            |
| Serijska                                  | D                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C                  |
| Težina proizvoda                          | 180 g                           |
| Pneumatski priključak 1                   | G1                              |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne ploče                | Cink liven pod pritiskom        |
| Materijal zaptivnog prstena               | NBR                             |
| Materijal vijaka                          | Čelik                           |