


Osnovni ventil LFR-D-7-DI-MAXI

Broj dela: 546514

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Seriya	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Regulator filtera bez manometra
Maks. količina kondenzata	1.45 fl oz (US)
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno
Radni pritisak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1194 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	14 °F...140 °F
Temperatura okruženja	14 °F...140 °F
Težina proizvoda	56 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Materijal omotača	PC