

Priključna baza PBL-1/2-D-MAXI-L

Broj dela: 546534

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	145 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom
Materijal zaptivnog prstena	NBR
Materijal vijaka	Čelik