


Viljuškasta glava
SG-UNF3/8"-24-B
Broj dela: 546540

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	UNF3/8-24
Na osnovu standarda	DIN 71752 ISO 8140
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	105 g
	3.7 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovinnice	Čelik pocinkovano
Materijal viljuške	Čelik pocinkovano
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano