

Prirubnička montaža FZF-2 1/2"

Broj dela: 546559

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	2 1/2"
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	299 g
	10.54 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik