


**Distributer**  
**FR-8-1/8-BR**  
Broj dela: 546749

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                               | 8.6 mm                                                                         |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                    |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | 0 bar...16 bar                                                                 |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Broj izlaza                                    | 8                                                                              |
| Broj dovodnih dovoda                           | 1                                                                              |
| Pneumatski priključak 1                        | G3/8                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1/8                                                                           |
| Materijal kućišta                              | Aluminijumska legura za obrada                                                 |