


Distributer
FR-8-1/4-BR
Broj dela: 546750

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	11.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Broj izlaza	8
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada