



# Regulaciona ploča VABF-S1-1-R4C2-C-6

Broj dela: 546823

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                                 | 42 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                            | ISO 5599-1                                                                     |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                    |
| Pneumatsko međupovezivanje po visini           | Regulator pritiska za 2 i 4                                                    |
| Funkcija regulatora                            | Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem                      |
| Dodatni izbor manometra                        | moгуće                                                                         |
| Opseg regulisanja pritiska                     | 0.1 MPa...0.6 MPa<br>1 bar...6 bar<br>14.5 psi...87 psi                        |
| Ulazni pritisak 1                              | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi                     |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                                  | IP65<br>NEMA 4                                                                 |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                               | 920 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini | na podnožnoj ploči baterije ventila<br>na pojedinačnu ventilsku bazu           |
| Priključak manometra                           | sa stezaljkom za držanje                                                       |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal operativnog dela                     | PA                                                                             |
| Materijal kućišta regulatora                   | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |