

Ulazni modul CP-E16-M8-EL

Broj dela: 546922

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H-šinom po izboru:
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal poklopca	PA-ojačan
LED prikazi	16 status kanala 2 dijagnostike modula 4 grupna dijagnostika
Maks. broj ulaza	16
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	24 V
Preostala valovitost napona pod opterećenjem	4 Vss
Karakteristična linija ulaza	IEC1131-T2
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 6 V Signal 1: ≥ 8,6 V
Logika uključivanja ulaza	PNP (prebacuje na plus)
Vreme odskakanja ulaza	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms mogućnost parametrisanja)
Maks. zbirna struja po modulu	0.7 A
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne

Karakteristika	Vrednost
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač za grupu