

Izlazni modul CP-A08-M12-EL-Z

Broj dela: 546924

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H-šinom po izboru:
Temperatura okruženja	-5 °C... 50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C... 70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal poklopca	PA-ojačan
LED prikazi	3 dijagnostike modula 8 Dijagnostika kanala 8 statusa kanala
Maks. broj izlaza	8
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	24 V
Napomena o naponu pod opterećenjem	preko priključka napona opterećenja (24VDC)
Preostala valovitost napona pod opterećenjem	4 Vss
Karakteristika izlaza	IEC1131-T2
Logika isključivanja izlaza	PNP (plus prebacivanje)
Maks. zbirna struja po modulu	4 A
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač za grupu