


Utičnica sa kablom KMEB-3-24-5-LED

Broj dela: 547269

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz statusa signala	LED žuta
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	230 g
Električni priključak 1	Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla	90°
Električni priključak 1, broj polova/žica	2
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2
Nominalni radni napon DC	24 V
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	Standardno
Prečnik kabla	5.2 mm
Struktura kabla	2 x 0,75 mm ²
Završeci žica	Završetak žice
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PC
Radni materijal zaptivki	NBR

Karakteristika	Vrednost
Materijal utičnih kontakata	Posrebrana legura bakra