

Element pozicioniranja SMM-8

Broj dela: 547941

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Oblik	za T-žleb
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...120 °C
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T-žlebu može se uzdužno ugurati u žleb
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući