

# Brzoispusni ventil VBQF-D-G14-E

Broj dela: 548003

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                    | Brzo odzračivanje                                                              |
| Pneumatski priključak 1                                             | G1/4                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                            | G1/4                                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | može se pričvrstiti zavrtnjem                                                  |
| Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 1500 l/min                                                                     |
| Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)       | 2500 l/min                                                                     |
| Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)  | 960 l/min                                                                      |
| Radni pritisak                                                      | 0.5 bar...10 bar                                                               |
| Temperatura okruženja                                               | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Materijal kućišta                                                   | Aluminijum liven pod pritiskom<br>Čink liven pod pritiskom                     |
| Radni medij                                                         | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Nominalna širina                                                    | 7 mm                                                                           |
| Ugradni položaj                                                     | Proizvoljan                                                                    |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                               | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                           | 1 - mala izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Klasa za čiste sobe                                                 | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                      |
| Temperatura medija                                                  | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                                    | 253 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 3                                             | G1/4                                                                           |
| Napomena o materijalu                                               | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Radni materijal zaptivki                                            | NBR                                                                            |