


Poklopac CPX-M-AK-C

Broj dela: 548753

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	30 mm
Visina	58 mm
Dužina	22 mm
Dozvola	UL94 V0
Težina proizvoda	54 g
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom niklovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Relativna vlažnost vazduha	5%–90% nekondenzujući