

# Pozicioner CPX-CMPX-C-1-H1

Broj dela: 548931

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                      | Vrednost                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija Š x D x V                                 | 50 mm x 107 mm x 55 mm                                                   |
| Dijagnostika                                        | Dijagnostika orijentisana na modul preko lokalnog prikaza sa 7 segmenata |
| Maks. broj modula                                   | 10                                                                       |
| Prikaz                                              | Prikaz sedam segmenata                                                   |
| Kontrolni elementi                                  | 3 tastera                                                                |
| Opseg radnog pritiska DC                            | 18 V...30 V                                                              |
| Opseg napona pod opterećenjem DC                    | 20 V...30 V                                                              |
| Nominalni radni napon DC                            | 24 V                                                                     |
| Nominalni napon opterećenja DC                      | 24 V                                                                     |
| Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu       | 80 mA                                                                    |
| Dozvoljena struja pod opterećenjem                  | 2.5 A                                                                    |
| Trajna otpornost na udare prema DIN/IEC 68 deo 2-29 | provereno prema stepenu oštine 2                                         |
| LABS usklađenost                                    | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Relativna vlažnost vazduha                          | 5 - 95 %<br>nekondenzujući                                               |
| Vrsta zaštite                                       | IP65<br>prema IEC 60529                                                  |
| Otpornost na oscilacije DIN/IEC 68 deo 2-6          | provereno prema stepenu oštine 2                                         |
| Temperatura okruženja                               | -5 °C...50 °C                                                            |
| Težina proizvoda                                    | 140 g                                                                    |
| Osovine po petlji                                   | 1                                                                        |
| Broj osovinskih kraka                               | 1                                                                        |
| Električni priključak, kontrolni interfejs          | Utičnica<br>M9<br>5-polni                                                |
| Dužina kabla                                        | 30 m                                                                     |
| Control-Interface                                   | digitalno<br>CAN-Bus sa Festo protokolom<br>Integrisan završni otpornik  |
| Materijal kućišta                                   | PA-ojačan                                                                |