

Poklopac VAEM-S6-C-S6-R5

Broj dela: 549048

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	12 kod monostabilnih ventila 6 kod bistabilnih ventila
Maks. sabirna struja	10 A
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Broj električnih priključaka	6
Električni priključak	5-polni M12 Priključak
Materijal kućišta	PA