


Reduktor EMGA-40-P-G3-SST-42

Broj dela: 549428

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	40 mm
Veličina prirubnice motora	42 mm
Torzioni zazor	0.25 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	3:1
Maks. broj obrtaja pogona	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni moment uzgona	11 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.031 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	17.6 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Zaštita od obrtanja	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Interfejs reduktorskog pogona	40G 42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen