

Elektromagnetna zavojnica MD-2-24VDC-PA

Broj dela: 549903

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 6,8 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-20 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja priključka	0.5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar