


Utičnica MSSD-N

Broj dela: 550067

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 175301-803
Izlaz kabla	pod uglom
Težina proizvoda	30 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	16 A
Kablovski konektor	M20x1,5
Prečnik kabla	8 mm...10 mm
Nominalni poprečni presek voda	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	VMQ