

# Plastično crevo PEN-16X2,5-RT

Broj dela: 551479

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	16 mm
radijus skretanja od značaja za protok	122 mm
Unutrašnji prečnik	10.8 mm
Min. radijus skretanja	57.5 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-30 °C...60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.1029 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 16 mm
Boja	crveno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE