

# Priključak FBS-RJ45-PP-GS

Broj dela: 552000

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	30 mm
Visina	72 mm
Dužina	22 mm
Težina proizvoda	60 g
Napomena o interfesu sabirnice polja	PROFINET
Specifikacija ethernet kabela	Tip: CAT.5 Prečnik pojedinačne žice: maks. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7-žično 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1-žično
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Dozvoljeni prečnik kabela	5 mm...8 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom niklovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra niklovan i pozlaćen