


# Enkodera interface CECX-C-2G2

Broj artikla: 552117

FESTO

For the CECX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 5 V	0,6 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, reža 5,08 mm
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, (funkcija reze) vreme odziva 20 µs, NPN/PNP
Digitalni ulazi, izolacija	ne
Ulazi enkodera, broj	2
Ulazi enkodera, rezolucija	Merenje puta: 24 bita Merenje brzine: 32 bita
Ulazi enkodera, opseg signala	5 V diferencijalno (RS422) 24 V single ended
Ulazi enkodera, maks. Ulazna frekvencija	250 kHz
Ulazi enkodera, napajanje	24 VDC 5,05 V DC ± 4% (100 mA / kanalu)
Ulazi enkodera, tehnika priključka	Utičnica Sub-D 9-polno
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici