


Reduktor EMGA-160-P-G5-SAS-140

Broj dela: 552201

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	160 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Torzioni zazor	0.1 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	5:1
Maks. broj obrtaja pogona	6500 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	450 Nm
Maseni moment inercije reduktora	6.07 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	720 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Zaštita od obrtanja	38 Nm/arcmin
Težina proizvoda	18000 g
Interfejs reduktorskog pogona	160G 140A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen