

Prigušnik buke UOS-1

Broj dela: 552252

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	bez zaptivke
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Prigušnik buke otvoren
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	75 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak	G1
Materijal umetka amortizera	PE
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	POM
Materijal rukavca	Aluminijumska legura za obrada