

Regulator pritiska LR-1/8-F

Broj dela: 552420

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Membranski regulacioni ventil sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...12 bar
Ulazni pritisak 1	1 bar...20 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	420 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	120 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Legura bakra