



Ventil aktiviran polugom sa točkićem RWB-3-1/8

Broj dela: 552432

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	120 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	3.5 bar...8 bar
Dizajn	Ležište klipa
Nominalna širina	3.5 mm
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	3.1 N
Težina proizvoda	160 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano