

# Multi-pin utičnica NECA-S1G9-P9-MP3

Broj dela: 552703

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	60 g
Električni priključak 1	Utičnica, Sub-D, 9-polna
Električni priključak 2	Stezni zavrtnanj, 9-polni
Opseg radnog pritiska DC	21.6 V...26.4 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...10 mm
Poprečni presek priključka	0.34 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
Napomena o poprečnom preseku priključka	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> kod upotrebe završetaka kablova
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal zatvarajuće navrtke	Mesing
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR