


Vodič za svetlo SOOC-TB-F-M4-2-R2

Broj dela: 552818

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Postupak merenja	Jednostruka svetlosna barijera
Minimalni prečnik objekta	0.15 mm
Vod za svetlo - karakteristike	Fleksibilno
Domet	300 mm
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Veličina glave	M4
Dužina svetlosnog voda	2 m
Min. radijus skretanja	2 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	2 Nm
Spoljašni prečnik	2.2 mm
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Materijal vodiča za svetlo	PE
Vrsta zaštite	IP66
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III