


Vodič za svetlo SOOC-DS-M6-1-R25

Broj dela: 552838

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Postupak merenja	Taster za refleksiono svetlo
Minimalni prečnik objekta	0.1 mm
Vod za svetlo - karakteristike	Standard
Domet	140 mm
Temperatura okruženja	-55 °C...70 °C
Veličina glave	M6
Dužina svetlosnog voda	1 m
Min. radijus skretanja	25 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	3 Nm
Spoljašni prečnik	2.2 mm
Materijal kućišta	Legura bakra PVC niklovano
Materijal vodiča za svetlo	PE
Vrsta zaštite	IP66
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III