


Pojačavač pritiska DPA-40-10-CRVZS2

Broj dela: 552928

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	40 mm
Zapremina	2 l
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa sa rezervoarom komprimovanog vazduha sa manometarom sa nepovratnim ventilom
Indikator pritiska	sa manometarom
Izlazni pritisak 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Ulazni pritisak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguće pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	4400 g
Vrsta pričvršćenja	sa maticcama
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak: 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušnik buke
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	visokolegirani čelik, nerđajući