



Pojačavač pritiska DPA-40-10-CRVZS5

Broj dela: 552930

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	40 mm
Zapremina	5 l
Ugradni položaj	Odvod kondenzata nadole
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa sa rezervoarom komprimovanog vazduha sa manometarom sa nepovratnim ventilom
Indikator pritiska	sa manometarom
Izlazni pritisak 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Ulazni pritisak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat odvoda kondezata	27 Nm
Težina proizvoda	7300 g
Vrsta pričvršćenja	sa maticcama
Pneumatski priključak 1	QS-10

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušnik buke
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	visokolegirani čelik, nerđajući