

# Priključni kabl MHJ9-KMH-0,5-MF

Broj dela: 553121

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozvola                                   | RCM oznaka                                                                                                            |
| Dodatne funkcije                          | Gašenje iskri<br>Sniženje struje blokiranja sa rekuperacijom energije<br>Zaštitno isključivanje                       |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom<br>sa H-šinom<br>po izboru:                                                                      |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                                                           |
| Težina proizvoda                          | 40 g                                                                                                                  |
| Električni priključak                     | 2-polni/2-polni / 4-žičani<br>Prava doza / prava doza / kabl                                                          |
| Opseg radnog pritiska DC                  | 12 V...53 V                                                                                                           |
| Zaštita od zamene polova                  | za radni napon                                                                                                        |
| Napomena o radu                           | Jedinica za napajanje mora biti sposobna da isporučuje najmanje 1,7 A bez prekida napajanja.                          |
| Napomena o potrošnji električne struje    | Niskonaponska faza 2 W, visokonaponska faza 7 W po kanalu                                                             |
| Trajanje uključivanja                     | 100%<br>Obratite pažnju na napomene o radu magnetnih ventila.                                                         |
| Opseg signala okidanja DC                 | 3 V...30 V                                                                                                            |
| Napomena o ulaznoj struji                 | Linearni rast<br>0,09 - 0,44 mA kod signala okidanja od 3 - 15 V<br>0,44 - 15,44 mA kod signala okidanja od 15 - 30 V |
| Ulazni otvor                              | 34 kΩ                                                                                                                 |
| Dužina kabla                              | 0.5 m                                                                                                                 |
| Karakteristika voda                       | za statičke primene                                                                                                   |
| Vrsta zaštite                             | IP40                                                                                                                  |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                                                                                         |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi RoHS                                      |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima                                       |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                       |

| Karakteristika         | Vrednost   |
|------------------------|------------|
| Materijal plašta kabla | PUR<br>PVC |
| Materijal kučišta      | POM        |