

Priključna letvica MHJ9-PN16

Broj dela: 553123

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	10 mm
Maks. broj mesta za ventile	16 Izvedbe prema želji kupaca
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	390 g
Vrsta pričvršćenja	sa uglom zadržavanja
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	nije registrovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana