

Komplet nabranog meha DADB-V6-40-S351-375

Broj dela: 553303

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	46 mm
Veličina konstrukcije	40
Područje hoda	351 mm...375 mm
Produžetak klipnjače	101 mm
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medijume	Prašine Opilci Ulja Maziva Benzini
Vrsta zaštite	IP54
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	115 g
Vrsta pričvršćenja	odloživo sa navojnom šipkom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal delova za adaptaciju	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal meha	NBR
Materijal navojne čivije	visokolegirani čelik, nerđajući