

# Komplet nabranog meha DADB-V6-50-S376-425

Broj dela: 553325

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                         | 57 mm                                           |
| Veličina konstrukcije                     | 50                                              |
| Područje hoda                             | 376 mm...425 mm                                 |
| Produžetak klipnjače                      | 116 mm                                          |
| Oblik                                     | okrugli                                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                     |
| Dizajn                                    | Meh, komplet<br>sa zahvaćenim izduvnim vazduhom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji                    |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                  |
| Otpornost na medijume                     | Prašine<br>Opilci<br>Ulja<br>Maziva<br>Benzini  |
| Vrsta zaštite                             | IP54                                            |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...80 °C                                  |
| Težina proizvoda                          | 185 g                                           |
| Vrsta pričvršćenja                        | odloživo<br>sa navojnom šipkom                  |
| Pneumatski priključak                     | G1/4                                            |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                  |
| Materijal delova za adaptaciju            | PA-ojačan                                       |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                             |
| Materijal meha                            | NBR                                             |
| Materijal navojne čivije                  | visokolegirani čelik, nerđajući                 |