

# Komplet nabranog meha DADB-S1-25-S10-50

Broj dela: 553421

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                 | 29 mm                                                                                                                                                                                               |
| Veličina konstrukcije                             | 25                                                                                                                                                                                                  |
| Područje hoda                                     | 10 mm...50 mm                                                                                                                                                                                       |
| Produžetak klipnjače                              | 22 mm                                                                                                                                                                                               |
| Oblik                                             | okrugli                                                                                                                                                                                             |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                         |
| Dizajn                                            | Meh, komplet<br>sa zahvaćenim izduvnim vazduhom                                                                                                                                                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 3 - jaka izloženost koroziji                                                                                                                                                                        |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Otpornost na medijume                             | Prašine<br>Opilci<br>Ulja<br>Maziva<br>Benzini                                                                                                                                                      |
| Temperatura okruženja                             | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                      |
| Težina proizvoda                                  | 19 g                                                                                                                                                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                                | sa navojnom šipkom<br>sa unutrašnjim navojem                                                                                                                                                        |
| Pneumatski priključak                             | M5                                                                                                                                                                                                  |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                      |
| Materijal delova za adaptaciju                    | PA-ojačan                                                                                                                                                                                           |
| Radni materijal zaptivki                          | NBR                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal meha                                    | NBR                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal navojne čivije                          | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                     |