



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za žleb "lastin rep"
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Maks. obrtni momenat pritezanja	3 Nm
Težina proizvoda	10 g
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L