


Analogni modul CPX-4AE-TC

Broj dela: 553594

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	46 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina kabla	50 m zaštićen
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 4 dijagnostika kanala
Dijagnostika	Prekid žice po kanalu Nepoštovanje granične vrednosti po kanalu Greška u parametrisanju
Parametrizacija	Nadzor granične vrednosti za svaki kanal Kompenzacija hladnih mesta Merna jedinica Ujednačavanje mernih vrednosti Tip senzora po kanalu Nadzor prekida žice po kanalu
Interno vreme ciklusa	250 ms
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	30 mA
Broj ulaza	4
Maks. otpor kabla	10 Ohm/provodnik
Format podataka	15 bitova + predznak Binarni prikaz u stepenu desetinki
Preciznost ponavljanja	0,05% na 25 °C
Granica osnovne greške pri 25 °C	±0,4 %
Granica greške u upotrebi u odnosu na opseg temperature u okruženju	±0,6 %

Karakteristika	Vrednost
Vrsta senzora	Tip B Tip E Tip J Tip K Tip N Tip R Tip S Tip T
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	da
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu