

Plastično crevo PLN

Broj dela: 553850

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	4 mm...16 mm
Unutrašnji prečnik	2.9 mm...12 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...14 bar
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0527 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Boja	plavo braon žuti zeleno natur crveno crno srebro belo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE