


# Enkodera interface CECX-C-2G1

Broj artikla: 553977

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 5 V	0,65 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	140 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja U/I/IzI	Utična letva, reža 5,08 mm
Prikazi statusa	LED žuta = prijem LED zeleni = snaga
Ulazi enkodera, broj	4
Ulazi enkodera, rezolucija	16 do 32 bita podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, opseg signala	SSI (RS422) Binarno/sivo podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, brzina prenosa podataka	125, 250, 500, 1000 kBit/s podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, napajanje	24 V DC (250 mA / kanal)
Ulazi enkodera, tehnika priključka	RJ45
Ulazi enkodera, galvansko odvajanje	ne