

# Priključna ploča VABS-S2-2S-G12-K1

Broj dela: 555636

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                            | 52 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                       | ISO 5599-2                                                                     |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                    |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom        | eksterni                                                                       |
| Radni pritisak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                         |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC      | 110 V                                                                          |
| Opseg radnog pritiska DC                  | 24 V                                                                           |
| Otpornost na udarni napon                 | 4 kV                                                                           |
| Opterećenje struje pri 40 °C              | 2 A                                                                            |
| Stepen zaprljanja                         | 3                                                                              |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                             | IP65<br>NEMA 4<br>u montiranom stanju                                          |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                          | 815 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom                                                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijumski liv pod pritiskom                                                |