


Cilindrični oslonac LSN-50

Broj dela: 5563

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...120 °C
Maks. nosivost	2.5 kN
Težina proizvoda	366 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik
Materijal čaure	Aluminijumska legura za obrada
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE