


Podnožna ploča baterije ventila VABV-S6-1Q-N12

Broj dela: 556988

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	43 mm
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Napomena o prisilnom dinamizovanju	Uključna frekvencija najmanje 1 put mesečno
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	570 g
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Aluminijum liven pod pritiskom