

**Spojnica**  
**EAMD-67-82-24-32X32-U**  
Broj dela: 558009

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost              |
|----------------------------|-----------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 24 mm                 |
| Prihvatni prečnik 2        | 32 mm                 |
| Veličina konstrukcije      | 67                    |
| Nominalna dužina           | 82 mm                 |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan           |
| Maks. broj obrtaja         | 4500 1/min            |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %              |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C        |
| Momenat inercije           | 831 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 143 Nm                |
| Težina proizvoda           | 1559 g                |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen        |