

Centrirajući prsten EAML-38-4-38

Broj dela: 558030

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	38 mm
Prihvatni prečnik 2	38 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Kod interfejsa aktuatora	K38
Kod interfejsa kućišta spojke	38A 38D
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen