

Centrirajući prsten EAML-48-4-48

Broj dela: 558031

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	48 mm
Prihvatni prečnik 2	48 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Kod interfejsa aktuatora	K48 M48
Kod interfejsa kučišta spojke	48A 48C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen