

Centrirajući prsten EAML-62-5,8-62

Broj dela: 558032

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	62 mm
Prihvatni prečnik 2	62 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	17 g
Kod interfejsa aktuatora	K62
Kod interfejsa kućišta spojke	62A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen