

Klinasto vratilo EAMB-18-9-8X16-10X12

Broj dela: 558035

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	8 mm
Prihvatni prečnik 2	10 mm
Veličina konstrukcije	70
Nominalna dužina	16 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.838 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	12 Nm
Težina proizvoda	29 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen